


No: 20132-110

## Applicateur APC 240 SC



### Dimensions et poids

Dimensions	Ø 2,3 mm
Longueur	240 mm

### Caractéristiques essentielles

Flexibilité	rigide
Formes de jets	S = Jet latéral
Forme	S

### Nettoyage et préparation

Nettoyage en machine	max 95 °C
Stérilisation en autoclave	max 138 °C

### Normes

Classification selon la directive CE 93/42 EWG	IIb
Classe de protection selon EN 60 601-1	
Type selon EN 60 601-1	

### Autres informations produit

Unité d'emballage	1 pièce
Capacité de charge électrique maximale	4.3 kVp