

No: 20189-301

## Pédale double antidéflagrante ReMode



### Dimensions et poids

Longueur de câble avec câble de raccordement 5 m

### Caractéristiques essentielles

Compatibilité Equipement AP & IP X8

Connexion Fiche de connexion 5 broches

### Nettoyage et préparation

Nettoyage manuel

Nettoyage en machine max 75 °C

### Normes

Classification selon la directive CE 93/42 EWG IIb

Classe de protection selon EN 60 601-1

Type selon EN 60 601-1

### Autres informations produit

Unité d'emballage 1 pièce