

No: 21191-335

Electrode anse à fil



Dimensions et poids

| | |
|-------------------------|--------|
| Dimensions | ø 6 mm |
| Diamètre d'emmanchement | 2.4 mm |
| Longueur | 40 mm |

Caractéristiques essentielles

| | |
|---------|--------|
| Forme | droite |
| Couleur | bleue |

Nettoyage et préparation

| | |
|------------------------|-----|
| Emballage stérile | EO |
| Produit à usage unique | oui |

Normes

| | |
|---|------|
| Classification selon la directive CE 93/42/CEE II b | I Ib |
| Classe de protection selon EN 60 601-1 I | |
| Type selon EN 60 601-1 | |

Autres informations produit

| | |
|--|----------|
| Unité d'emballage | 20 pièce |
| Capacité de charge électrique maximale | 4.3 kVp |